

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JUV 110 GS

UV-Entkeimungsanlage



judo®

Einsatzzweck

Zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser.

Lieferumfang

Edelstahl-Bestrahlungskammer mit ausbaubarem Strahlerschutzrohr (Quarzglas) sowie Hochleistungs-UV-Strahler mit konfektioniertem Anschlusskabel; UV-Sensor mit integrierter Temperaturmessung und konfektioniertem Anschlusskabel inklusive Montageschlüssel; Steuerung mit Wandhalterung; LC-Display für Betriebs- und Störanzeige; Betriebsstundenzähler; Ausgangsrelais mit einem potenzialbehaftetem Wechselkontakt 230 VAC für ein Betriebsventil (nicht im Lieferumfang enthalten); einem potenzialfreien Wechselkontakt für Anschluss an ZLT sowie einen Digitaleingang für externer Start/Stopp UV-Strahler; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 0,8 m) mit Stecker.



Piktogramme

Produktvorteile

- **Chemiefrei**
durch UV-Strahlung

Zubehör

JUDO JEM ¾" 2/2-Wege

Hilfsgesteuertes, stromlos geschlossenes 2/2-Wege Elektromagnetventil für neutrales, flüssiges Medium, Ventilkörper aus Messing, Dichtung aus NBR, abnehmbarer Magnetkörper mit Spule, mit Gerätesteckdose Bauform A nach DIN EN 175301-803. Bestellnummer 8735113

JUDO JEM 1" 2/2-Wege

Hilfsgesteuertes, stromlos geschlossenes 2/2-Wege Elektromagnetventil für neutrales, flüssiges Medium, Ventilkörper aus Messing, Dichtung aus NBR, abnehmbarer Magnetkörper mit Spule, mit Gerätesteckdose Bauform A nach DIN EN 175301-803. Bestellnummer 8735114

JUDO JEM 2" 2/2-Wege

Hilfsgesteuertes, stromlos geschlossenes 2/2-Wege Elektromagnetventil für neutrales, flüssiges Medium, Ventilkörper aus Messing, Dichtung aus NBR, abnehmbarer Magnetkörper mit Spule, mit Gerätesteckdose Bauform A nach DIN EN 175301-803. Bestellnummer 8735117

JUDO JEM-AT 3/8"

2/2-Wege Elektromagnetventil aus Messing mit angebauter digitaler Zeitsteuerung mit LED-Display; inkl. 1,5 m Anschlusskabel. Bestellnummer 8351008

JUDO JEM-ATE 3/8"

Anlegethermostat zur direkten Montage an der UV-Kammer mittels Spannband; mit 2/2-Wege Elektromagnetventil aus Messing; 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker. Bestellnummer 8351009

JUDO Probeentnahmeventil

Probeentnahmeventil aus Messing mit Dichtungen; abflammbares Auslaufrohr aus Edelstahl. Bestellnummer 8351027

Modell	JUV 110 GS
Leistungsdaten	
Durchfluss max.	11 m³/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	1½" Außengewinde
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	177 W
Leistung je Strahler	80 W
Anzahl der Strahler	2 Stk.
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Lebensdauer der Strahler ca.	9.000 h
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	9 bar
Wassertemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur max.	35 °C
Maße und Gewichte	
Gewicht Bestrahlungskammer (leer) ca.	8 kg
Gewicht Steuerkasten ca.	1 kg
Länge Bestrahlungskammer	185 mm
Breite Steuerkasten	215 mm
Höhe Bestrahlungskammer	885 mm
Höhe Steuerkasten	215 mm
Tiefe Steuerkasten	90 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 041633
Bestellnummer	8350085

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch